

## Fiche produit

### Caractéristiques

## R9EXR

Resi9 XE - module de repiquage - 63A - embrochable



### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Connecteur modulaire
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Nombre de pôles	1P + N
Quantité par lot	Lot de 2

### Complémentaires

Mode d'installation	Encliquetable
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	63 A
Pas de raccordement	9 mm
Normes	EN/CEI 60898
Certifications du produit	CE
Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74,5 mm
Couleur	Blanc RAL 9003
Mode de raccordement	Tunnel type terminals bottom Plug in top
Compatibilité de gamme	Resi9 distribution block

### Environnement

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

#### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.