

Fiche produit

Caractéristiques

ISM10503P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - angle plat 90°



Principales

Gamme de produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Courbure 90°
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	185 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé Vis
Matière du produit	PC/ABS
Longueur	212 mm
Hauteur	212 mm
Largeur	57 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises