

TENAILLE RUSSE DE HAUTE QUALITÉ Réf.: 6350200001

Caractéristiques

Tenaille russe en acier à forte teneur en carbone, forgée, trempée, dureté de 50-54 HRC pour un tranchant optimum et endurant. Qualité de coupe élevée. Branches larges et spatulées pour plus de puissance et un meilleur confort. Résistance à la corrosion, peinture époxy rouge. Finition tête : polissage fin. Rivet large ultra résistant.



Données Produits

L mm	E mm	 g	Cutting thread Ø (mm)	Cutting power (N)*	G	Artikelnr.		EAN Code
200	20	220	1,6	455	E	6350200001	1	3303806350070
220	22	295	1,6	430	E	6350220001	1	3303806350018
250	24	350	1,6	415	E	6350250001	1	3303806350032
280	25	505	1,6	405	E	6350280001	1	3303806350056



NOVALIA SAS
2 rue de Bergognon 42500
LE CHAMBON FEUGEROLLES
FRANCE
www.novalia.pro