

WP-SC PA HF 42,5 BK - 电缆保护端套管



3240987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240987>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆保护端套管，标识材料: PA 6，颜色: 黑色，阻燃等级符合UL 94: V2，内径: 33.8 mm



商业数据

订货号	3240987
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	AF7DSA
产品关键代码	AF7DSA
目录页面	页码585 (C-3-2019)
GTIN	4046356711050
单件重量（含包装）	6.432 g
单件重量（不含包装）	6.336 g
原产地	DE

WP-SC PA HF 42,5 BK - 电缆保护端套管



3240987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240987>

技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
------	-----

尺寸

长度	25 mm
直径	42.5 mm

内部尺寸

内径	33.8 mm
----	---------

材料规格

标识材料	PA 6
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	无卤素

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 120 °C
----------	-------------------

WP-SC PA HF 42,5 BK - 电缆保护端套管



3240987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240987>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240987>

	LR
---	----

WP-SC PA HF 42,5 BK - 电缆保护端套管



3240987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240987>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27430316
ECLASS-12.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC PA HF 42,5 BK - 电缆保护端套管



3240987

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240987>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn