

SB 4-8-T - 桥接杆

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026379>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

桥接杆，针距: 8.2 mm，位数: 4，颜色: 橙色



商业数据

订货号	3026379
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码240 (C-1-2019)
GTIN	4017918351236
单件重量 (含包装)	7.565 g
单件重量 (不含包装)	7.42 g
原产地	PL

SB 4-8-T - 桥接杆

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026379>



技术数据

产品属性

产品类型	桥接杆
位数	4
针距	8.2 mm
电位	1

尺寸

宽度	31.7 mm
高度	15.6 mm
深度	15.6 mm
针距	8.2 mm

材料规格

颜色	橙色 (RAL 2003)
标识材料	铜缆
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

SB 4-8-T - 桥接杆

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026379>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB 4-8-T - 桥接杆

3026379

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026379>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn