

Hoja de características del producto

XACA06H7

BOTONERA 6 TALDS, VACIA NORMA UL/CSA

Características



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Estación de control colgante
Nombre corto del dispositivo	XACA

Complementario

Tipo de estación de control	Con doble aislamiento
Material del envoltente	Polipropileno
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de control
Tipo de envoltente	Envoltente vacía
Número de taladros	6 troquelados
Color de estación de control	Amarillo
Entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm
Pasamanos	Sin
Centros corte operador vertical	30 mm
Normas	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	CCC CSA GOST UL
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 EN 50102
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Peso del producto	0.665 kg

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
