

VE729



GANT TRICOT POLYAMIDE SPANDEX® - PAUME ENDUITE NITRILE/PU - JAUGE 15

Réf. VE729



Caractéristiques produit

Polyamide/Spandex. Enduction nitrile/polyuréthane sur paume, bout des doigts et mi-dos. Picots nitrile sur paume. Jauge 15.

Support : Polyamide/Spandex.
Enduction : nitrile/polyuréthane

COULEUR
Gris-Noir

TAILLE
07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Usure



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique



BTP /

Construction



Secteur éolien



Industrie minière

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Picots :

- Meilleure prise d'objet
- Antidérapant

Jauge 15 :

- Très bonne dextérité et finesse de travail

Enduction 3/4 :

- Meilleure protection

Enduction nitrile :

- Bonne préhension des objets huileux
- Très bonnes performances mécaniques

Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)



Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VE729NO07	3295249193379	Gris-Noir	07	120	12
VE729NO08	3295249193386	Gris-Noir	08	120	12
VE729NO09	3295249193393	Gris-Noir	09	120	12
VE729NO10	3295249193409	Gris-Noir	10	120	12
VE729NO11	3295249198046	Gris-Noir	11		-