

PTME 6-SET POWER - 启动工具




3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

启动工具，包括采用直插式连接技术的分断测试端子、标识材料、桥接和测试附件。用于三相互感器回路（电流和电压）的端子条可单独组态。



商业数据

订货号	3035991
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE2233
产品关键代码	BE2233
GTIN	4046356428262
单件重量（含包装）	676.233 g
单件重量（不含包装）	529 g
原产地	DE

PTME 6-SET POWER - 启动工具



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

套件包括

PTME 6 - 分断测试端子

3212170

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212170>



分断测试端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 30 A，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 6 mm²，接线容量: 0.5 mm² - 10 mm²，颜色: 灰色

PTMED 6-PE - 接地端子

3212196

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212196>



接地端子，接线方式: 直插式连接，第一层，接线容量: 0.5 mm² - 10 mm²，颜色: 黄绿相间

PTME 6-SET POWER - 启动工具

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



D-DTME 6 - 端板

3034426

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034426>

端板，深度: 49.6 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 99.8 mm，颜色: 灰色



ATP-URTK/SP - 隔板

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311139>

隔板，深度: 64 mm，宽度: 2 mm，高度: 99 mm，颜色: 灰色



PTME 6-SET POWER - 启动工具

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



CARRIER 35-8 - 隔板

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034387>

隔板，可选择是否作为FBS...-8和PAI 4-FIX的备件存货，标识材料: PA，颜色: 灰色



SB-ME 2-8 - 桥接杆

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034468>

桥接杆，针距: 8.2 mm，位数: 2，长度: 25 mm，颜色: 灰色/橙色



PTME 6-SET POWER - 启动工具

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



FBS 2-8 - 插拔式桥接件

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030284>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 2，颜色: 红色



FBS 1/3/5-8 - 插拔式桥接件

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032389>

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，位数: 5，引脚分配: 1,3,5，颜色: 红色



PTME 6-SET POWER - 启动工具



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

PAI-4-FIX YE - 测试适配器

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032745>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 黄色

PAI-4-FIX GN - 测试适配器

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032758>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 绿色

PTME 6-SET POWER - 启动工具



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

PAI-4-FIX VT - 测试适配器

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032761>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 紫色

PAI-4-FIX BU - 测试适配器

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032729>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为8.2 mm的端子，位数: 1，颜色: 蓝色

PTME 6-SET POWER - 启动工具

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



S-ME 6 - 开关锁

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3034439>

开关锁，宽度: 8.2 mm，高度: 12 mm，颜色: 白色



CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度: 5.15 mm，颜色: 灰色



PTME 6-SET POWER - 启动工具

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



KLM 3 - 用于端子条的标记槽

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811969>

端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用20 x 8 mm规格的标签进行标识



UC-EMLP (20X8) - 塑料标签

0819327

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0819327>

塑料标签，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK E.CARD，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：背胶固定，标签数：10，文本框高度：8 mm，文本框宽度：20 mm



PTME 6-SET POWER - 启动工具



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

UC-TM 8 - 用于端子的标记条

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818072>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， BLUEMARK E.CARD， 安装方式: 锁扣，
适用的模块宽度： 8.2 mm， 标签数: 56， 文本框高度: 10.5 mm， 文本框宽度:
7.6 mm

UC-TMF 8 - 用于端子的标记条

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818137>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， BLUEMARK E.CARD， 安装方式: 锁扣，
适用的模块宽度： 8.2 mm， 标签数: 56， 文本框高度: 5.1 mm， 文本框宽度: 7.
6 mm

技术数据

说明

概述	下载下设置内容的数量规格
----	--------------

产品属性

产品类型	启动工具
------	------

尺寸

宽度	225 mm
高度	315 mm
深度	65 mm

环境和真实条件


环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装


安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图



电路图



PTME 6-SET POWER - 启动工具



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644



EAC
认证ID: EACKZ 08593

PTME 6-SET POWER - 启动工具



3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141126
ECLASS-13.0	27250109

ETIM

ETIM 9.0	EC000902
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTME 6-SET POWER - 启动工具

3035991

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035991>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn