

特点

- 低成本阻燃
- 通用导管可耐受长时间弯曲和振动
- 由挤压成型的聚乙烯制成
- 耐压碎，符合 BS6099 标准
- IP55 导管 (与兼容配件一起使用时，单独提供)

RS PRO 塑料柔性导管，灰色， 10mm x 5m

RS 库存号： 429-688



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

低成本阻燃通用导管，可耐受长时间弯曲和振动。由挤压成型的聚乙烯制成。

一般规格

导管类型	柔性
材料	塑料
颜色	灰色
涂层材料	未涂层
耐受	硝酸、硫酸、洗涤剂、柴油、白精

机械规格

标称直径	10mm
外径	10.2mm
内径	7.4mm
长度	5mm
最小折弯半径	9mm

操作环境规格


最高工作温度	+100°C
最低工作温度	-50°C

保护类别

ip 等级	IP 55
-------	-------

认证

合规性 / 认证	2011/65/eu and 2015/863,
符合标准	BS6099



ITEM NO.	A	B	C
RS 429-688	7.4±0.4	10.2±0.4	2.64
RS 429-678	10.7±0.4	16.0±0.4	3.30
RS 429-672	14.1±0.4	20.0±0.4	3.70
RS 429-666	21.2±0.4	25.8±0.4	3.10