

## Universel - AS\*3\*1F-A AS2301F-01-08SA

### Fiche technique


### General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

### Spécifications standards

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Série salle blanche           | Sans                                                 |
| Taille du corps               | 2 (1/8, 1/4)                                         |
| Type                          | 3 (Universel)                                        |
| Type de Réglage               | 0 (Réglage à l'échappement)                          |
| Filetage                      | R ou Filetage M                                      |
| Orifice                       | 01 (1/8)                                             |
| Cotes sur plats (H)           | Taille du corps 1: 9mm; Taille du corps 2, 3, 4 sans |
| Diam. ext. du tube applicable | Ø8                                                   |
| Joint                         | S (Prétéflonné)                                      |
| Exécutions spéciales          | Sans                                                 |
| Pression du fluide            | Air                                                  |
| Température maximum du fluide | 60 °C                                                |
| Température minimum du fluide | -5 °C                                                |
| Température ambiante max.     | 60 °C; 60 °C                                         |
| Température ambiante min.     | -5 °C                                                |
| Poids                         | 0.012 Kg                                             |

Dimensions



## Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F\\_FG-A-Dd\\_FR.pdf](#)