

Dual-monitor USB 3.0 docking station met HDMI en DVI/VGA

Product ID: USB3SDOCKHDV



Dit USB 3.0 docking station combineert drie USB 3.0 poorten, koptelefoon en microfoon audioconnectors en een gigabit Ethernet RJ45 poort tot één dock voor maximale productiviteit.

Weergaveflexibiliteit

Met flexibele dual videocombinaties biedt dit universele laptop docking station externe HDMI-, DVI- en VGA-schermuitgangen. Elke video-uitgang ondersteunt HD-videoresoluties (max. 2048x1152) en HD-videoplayback en is zo de ideale oplossing voor het uitbreiden van de videocapaciteit van uw notebook.

Beschikbare schermcombinaties:

- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

Geïntegreerde USB hub

De geïntegreerde USB hub heeft drie USB 3.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

Directe Ethernet-verbinding

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gedeelde werkplekken
- Flexplekken / werken op afstand
- Verander een laptop in een desktop werkplek

Features

- Sluit twee schermen aan via HDMI + DVI-D of HDMI + VGA combinaties
- Sluit apparaten aan met 3 USB 3.0 poorten
- Maak verbinding met vaste netwerken met de geïntegreerde 10/100/1000 Mbps compatibele RJ45 Ethernet poort
- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Nee	
	Bus type	USB 3.0	
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211E	
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0	
	Ondersteunde schermen	2	
	Snellaadpoort(en)	Nee	
Prestaties	Audiospecificaties	De HDMI-poort ondersteunt audioweergave	
	Auto MDIX	Ja	
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps	
	Full duplex ondersteuning	Ja	
	Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)	
	Maximale digitale resoluties	1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14
	Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbaar stopcontact met netstroom Voor HDMI (en DVI-D of VGA als dubbel scherm gewenst is) geschikt(e) schermappara(a)t(en) bijv. monitor, projector, HTDV etc. met kabels Voor USB 3.0 geschikt computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Ingangsstroom	0.9 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	B
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	4 A
	Vermogensopname	20
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	7 in [178 mm]
	Gewicht product	10.4 oz [295 g]
	Hoogte product	1.7 in [44 mm]
	Kabellengte	3 ft [0.9 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	12 in [304 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	31 oz [878 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - docking station
		1 - 90 cm USB 3.0-kabel
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
		1 - Installatie-CD
		1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.