


特点

- 不易松脱棘齿锁定功能
- 适用于多种用途
- 易于使用螺纹拧紧
- 由尼龙 66 材料制成
- 适用于捆绑组件或电缆
- 每包提供 7 种尺寸
- 该包提供七种尺寸

RS PRO 分类尼龙电缆扎带， 203mm x 2.5mm

RS 库存号： 233-540



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 彩色电缆扎带是用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线。这些电缆扎带由尼龙 66（也被称为尼龙 6.6）制成，是一体式自锁紧固件，其功能类似于带子，以保持电缆规整。每包包含 250 个不易松脱电缆扎带，黄色，蓝色，红色，绿色和 Orange 各 50 个，可对电缆或组件进行颜色编码。特别适用于电缆和电线管理。电缆扎带的设计包括一个头部，该头部提供拉动扎带穿过的槽，以形成环路。可以将扎带从槽中拉出，直到达到首选环路，然后切断多余的扎带。

一般规格

类型	不易松脱
颜色	分类
材料	尼龙 66
应用	将电线捆绑在一起，汽车行业，运输，航空工业，石油和天然气行业，电缆管理，家庭 /DIY
最低工作温度	-50°C
最高工作温度	85°C
火灾行为	阻燃
数量	250

机械规格

长度	203mm
宽度	2.5mm
拉伸强度	78.4N
最大捆绑包强度	55mm

认证

符合标准	UL 94 V-2，符合 RoHS 标准
------	----------------------

