

### AB810 - Nitrosafe Essential Multipack

**Collection:** Gants Protection Chimique

**Gamme:** Protection des mains

**Matériaux:** Nitrile, Coton

**Emballage extérieur:** 16

#### information produit

Bénéficiez d'une adhérence et d'une protection supérieures grâce à notre gant résistant aux produits chimiques, doté d'un motif texturé qui améliore l'adhérence dans des conditions humides ou huileuses. Doublé de flocage pour plus de confort, ce gant convient aux industries chimiques, pétrolières et alimentaires. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare A810, sans emballage individuel, ce qui en fait un choix plus économique. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.

#### Gants Protection Chimique

Les environnements de travail utilisant des produits chimiques et des substances dangereuses peuvent être très dommageables pour les travailleurs et une protection appropriée est nécessaire. Portwest fournit une gamme de gants qui sont entièrement testés et certifiés pour protéger contre beaucoup de produits chimiques.

#### Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

#### Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3101X)

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)

EN ISO 374-5 Micro Organismes



#### Caractéristiques

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Gant résistant aux produits chimiques
- doublure ouatée pour plus de confort
- Paume texturée
- 0.40mm d'épaisseur
- Longueur 320mm
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Nouveau Modèle



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### AB810 - Nitrosafe Essential Multipack

**Code Douanier: 4015190000**

**Laboratoire d'essai**

### Carton Dimensions/Weight

| Item        | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m <sup>3</sup> ) | EAN13         | GTIN/DUN14     |
|-------------|--------|------|------|------|------------|------------------------|---------------|----------------|
| AB810GNRS   | Vert   | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 0.7240     | 0.0438                 | 5036146018925 | 15036108894120 |
| AB810GNRM   | Vert   | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 0.7720     | 0.0438                 | 5036146018918 | 15036108894113 |
| AB810GNRL   | Vert   | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 0.9700     | 0.0438                 | 5036146018901 | 15036108894106 |
| AB810GNRXL  | Vert   | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 0.9350     | 0.0438                 | 5036146018932 | 15036108894137 |
| AB810GNRXXL | Vert   | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 0.9290     | 0.0438                 | 5036146018949 | 15036108894144 |