

CARACTERISTIQUES

- Finition noire mate
- Broche en acier
- Orifices de fixation de 6 mm C'sk
- Résistant à la plupart des produits chimiques, huiles et graisses

Vis de charnière en nylon de RS Pro, 48 x 48 x 10,5 mm

RS code commande : 702-6882



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit


Ces charnières en thermoplastique en nylon sont extrêmement durable, résistantes à la rouille et aux chocs. Ils sont dotés d'une broche en acier inoxydable et sont finis en noir mat. Disponibles dans les tailles suivantes :

Caractéristiques générales

Matériau	Thermoplastique résistant aux chocs
Type de charnières	Bout à bout
Type à fermeture	Oscillation libre
Méthode de fixation	Vis
Main	Pas de Chiralité
Finition	Noir mat
Couleur	Noir
Applications	Fenêtres pliables

Spécifications mécaniques

Longueur	48mm
Largeur	48mm
Epaisseur	10.5mm
Tailles de trou de fixation	7mm



Part No.	A	B	C	D	E	F	Bore size (mm)
7027838	48	48	30	30	16	11	7
7027831	64	64	40	40	19	13	7