


Han Fast-Lock 4-6qmm ang.silverplat.+pin



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 08 000 7223
规格	Han Fast-Lock 4-6qmm ang.silverplat. +pin
浩亭电子目录	https://harting.com/09080007223

标识

类别	插针
系列	Han-Fast® Lock
插针类型	PCB插针
插针端子介绍	带pin针 弯式

版本

包装内容	单针
------	----

技术参数

导体截面积	4 ... 6 mm ²
额定电流	≤60 A
接触电阻	≤2 mΩ
剥线长度	7.5 mm

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料 (锁扣)	铜合金
表面(锁扣)	钝化
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准

材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	100
净重	2.367 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140188624
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415