

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m

Product ID: HDMM2MP



Deze 2 meter high-speed HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze HDMI®-kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel hebt ontvangen.

Ervaar het nieuwste dat HDMI te bieden heeft

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze HDMI®-kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Zorg voor uitstekende verbindingen met premium HDMI-certificatie

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum om te zorgen dat de kabel de belofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen dat u een hoogwaardige premium kabel met gegarandeerde prestaties koopt.

Bekijk dual video streams op één scherm

De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt bekijken. U kunt uw favoriete show bekijken, terwijl uw kinderen hun favoriete videogames spelen. Uw scherm moet Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.

De HDMM2MP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan

Features

- Premium HDMI-certificatie
- Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties
- Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz
- Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid
- Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz
- Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9
- Levert dual video stream naar één scherm
- Ondersteunt 3D-video
- Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)
- Ondersteunt BT.2020 colorimetrie
- Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies
- Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies

Hardware	Warranty	Lifetime
	Connectormateriaal	Goud
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties	Audiospecificaties	Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Draaddikte	30 AWG
	Gewicht product	4.4 oz [125 g]
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6.6 ft [2 m]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	7.2 oz [204 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2 m premium high-speed HDMI-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.