

特点

- 耐磨
- 高耐损坏性
- 一体式提携手柄、铰接盖和紧固锁扣
- 随附两个尼龙包覆的泡沫插件
- 特别适用于产品推广和保护

RS Pro 箱、280 x 310 x 100mm

RS 号: 551-508



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 设备箱采用塑料模制而成 - 聚丙烯、具有耐磨性和高耐损坏性

一般规格

材料	pp
泡沫	是的
防水或防水	否
车轮	否
颜色	黑色
隔板	否
表面	纹理；光滑
可锁定	否
危险区域认证	atex ; i 类
材料类型	塑料
应用	乐器；工具；电缆设备；摄影和摄像设备；测试设备；部件存储、电子产品、音频视频设备
机架导轨	是的

机械规格

外部高度	280mm
外部宽度	310mm
外部深度	100mm
外部尺寸	280x310x100mm
重量	3.1; 8; 20kg
最高	40kg
音量	239l
铝板的厚度	1mm
强化	3
LID 盖深度	45mm

操作环境规格

温度	-20 至 80°C
----	------------

保护类别

ip 等级	IP54; IP65; IP67; IPX5
-------	------------------------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------

