


## Données techniques

### GS81109

Rondelle de butée

Roulement à aiguilles, butées à aiguilles, bague extérieure

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	NTN
<b>D - Diamètre extérieur rondelle d'appui BE - GS</b>	65 mm
<b>D1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui BE - GS</b>	47 mm
<b>B - Epaisseur bague</b>	4 mm
<b>rs - Rayon mini de Raccordement</b>	0,6 mm
<b>Poids rondelle d'appui GS</b>	0,055 kg

#### PERFORMANCE PRODUIT

<b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>	253,15 °K
--	-----------



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

PERFORMANCE PRODUIT

**Tmax - Température max de Fonctionnement**

393,15 °K

