




Código RS 517-4106  
 Código RS 517-4128  
 Código RS 517-4112  
 Código RS 517-4099  
 Código RS 517-4184  
 Código RS 517-4156  
 Código RS 517-4162  
 Código RS 517-4140

## Cajas para alta temperatura con pestañas IP65 (con junta, sin revestimiento)



Código RS	Tamaño n.º	L	L1	W	W1	H	C1	C2	C3	C4	S1	S2	Espesor de la pared
5174106	A	113,9	89,1	35,1	25,0	31,0	79,6	25,4			36,0		1,5 mm
5174128	B	139,7	114,6	63,8	44,7	31,0	104,5	54,2	127,0	30,0	60,1		1,5 mm
5174112	C	139,8	114,6	89,7	68,9	56,2	104,5	79,6	127,0	50,0	50,1	36,1	1,5 mm
5174099	D	139,6	114,6	63,8	44,9	56,0	104,6	54,3	127,1	30,0	60,1		2 mm
5174184	E	201,7	172,2	121,2	100,1	56,3	160,6	109,5	189,0	80,0	80,0		2 mm
5174156	F	201,7	172,1	121,2	100,2	106,4	160,6	109,5	188,9	80,0	80,0		2 mm
5174162	G	252,0	222,3	146,1	117,7	56,5	211,7	135,6	238,0	98,0	100,1		2 mm
5174140	K	168,7	139,3	101,6	79,0	77,5	128,8	90,9	157,1	60,1	65,0		2 mm
	L	194,8	165,6	127,4	100,0	77,3	154,1	116,1	182,2	80,0	78,0		2 mm

1. Material de la base y tapa: aleación de aluminio ADC12
2. Material de los tornillos: acero inoxidable M3.5 × 12 mm, cabeza avellanada Supadrive
3. Acabado: natural liso

4. Sello: 3 mm, caucho sintético autoadhesivo negro grueso, neopreno, proporciona un nivel de protección IP65
5. Inclinación de 1,5° por tapa lateral hacia la base