

Hoja de características del producto 15363

Características

Acti 9 - Minutero MIN - temporizador electromecánico desde 1 a 7min



Principal

Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 MIN
Nombre corto del dispositivo	MIN
Tipo de producto o componente	Temporizador electromecánico
Tono de color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de carga	Lámpara halógena 230 V CA, (2300 W) Lámpara incandescente 230 V CA, (2300 W) 5 lámpara fluorescente, reactancia: electrónico, (15 W) 5 lámpara fluorescente, reactancia: electrónico, (20 W) 6 lámpara fluorescente, reactancia: electrónico, (1200 VA) 9 lámpara fluorescente, reactancia: electrónico, (7 x 15 W) Tubo fluorescente doble montado, reactancia: convencional, (2300 VA) Lámpara fluocompacta, reactancia: convencional, (2000 VA) Tubo fluorescente, reactancia: electrónico, (300 VA) Tubo fluorescente sin corrección, reactancia: convencional, (2300 VA) Tubo fluorescente en paralelo con corrección, reactancia: convencional, (1300 VA) Tubo fluorescente en serie con corrección, reactancia: convencional, (2300 VA)
Consumo de potencia en W	1 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V (- 10...15 %) CA 50 Hz
Temporizado	Ajustable de 1 a 7 minutos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Anchura	18 mm
Altura	83 mm
Profundidad	68 mm
Peso del producto	84 g

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	IP20 B

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0620 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------