




Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 FCM FDA Hygienic Cleanable

Application		
Tenue en pression	40 bar	4 MPa
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.	
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.	
Données mécaniques		
Poids	[g]	283,5
Matières en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Raccordement capteurs	G 1 cône d'étanchéité	
Raccord process	raccord pour tube DIN DN40 (1,5") DIN 11851	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	