


## CARACTERISTIQUES

- Réduit la perte de chaleur - agit comme une barrière thermique
- Réduire l'infiltration de poussière ou de fumées
- Une bonne visibilité réduit le risque d'accidents
- Longue durée de vie, car le PVC ne piquet pas
- Réduction des insectes et des nuisances d'oiseaux
- Chaque barrette est fournie complète avec une attache de suspension en acier inoxydable
- Support mural/rail de suspension disponible en 984 mm Bandes

## Curins DE GASPIS PVC 3M transparents de RS Pro, 300 mm x 3 mm

RS code commande : 325-0927



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Les rideaux à lamelles en PVC de RS Pro sont de longues longueurs de PVC qui sont fixées à un rail de suspension. Ils forment un rideau vertical et peuvent être fixés sur le Top d'une porte et sont parfaits pour les portes internes et l'accès du personnel. Ces rideaux en PVC sont conçus pour empêcher les insectes et les débris d'entrer dans la porte ouverte ainsi que le contrôle de la température.

Options disponibles :

[325-0826](#) - Porte en lamelles en PVC, 400 mm de largeur x 4 mm d'épaisseur x 4 m de longueur

[325-0832](#) - Porte en lamelles en PVC, 400 mm de largeur x 4 mm d'épaisseur x 5 m de longueur

[325-0927](#) - Porte en lamelles en PVC, 300 mm de largeur x 3 mm d'épaisseur x 3 m de longueur

[325-0933](#) - Porte en lamelles en PVC, 300 mm de largeur x 3 mm d'épaisseur x 4 m de longueur

## Caractéristiques générales

Type de rideau	Fixe
Couleur	Transparent
Matériau	PVC sans cadmium
Application	Partition thermique externe ; partition thermique interne

## Spécifications mécaniques

Longueur	3m
Largeur	300mm
Epaisseur	3mm