

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - ambre

ZA2VA05

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony
Type de produit ou équipement	Tête d'afficheur numérique
Diamètre de fixation	22 mm
Couleur de la capsule/cabochon	Jaune
[Us] tension d'alimentation	24 V CC

Complémentaires

Type d'afficheur	DEL 7 segments + virgule décimale
Limites de la tension d'alimentation	13...30 V
Poids Net	0,02 kg

Environnement

Certifications du produit	CSA UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	180 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II conforming to NF C 20-030
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	4,3 cm
Longueur de l'emballage 1	4,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	21,0 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm

Largeur de l'emballage 2	15,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	815,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui