

HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Briljante ECO-accentverlichting
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO₂ emissies
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	120.00 W
Nominale spanning	230 V
Constructievermogen	120.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	150 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	120 kWh/1000h

Fotometrische data

Nominale lichtstroom	2250 lm
Kleurtemperatuur	2950 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	2250 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	12.0 mm
Totale lengte	74.9 mm
Lengte	80.3 mm

Productdatasheet

Buitenkolf	T12
-------------------	-----

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	R7s
Voetnoot voor product	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

Vermogen

Snelle zekering	2.0 A
Brandstand	Willekeurig

Productdatasheet

Dimbaar	Ja
----------------	----

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	C
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HDG-120-230-R7s-74,9
Bestelcode	64695 ECO 120W

Land specifieke informatie

Productcode	METEL Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4008321928092	OSRH64695ECO	8327680	4739405	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321928092	HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S	Vouwdoos 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm ³	1.00 g
4008321327772	HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S	Verzenddoos 20	113 mm x 77 mm x 93 mm	0.81 dm ³	207.00 g
4008597157431	HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S	Vouwdoos 1	87 mm x 18 mm x 21 mm	0.03 dm ³	8.50 g
4008597457432	HALOLINE ECO 120 W 230 V R7S	Verzenddoos 20	77 mm x 112 mm x 92 mm	0.79 dm ³	192.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.