



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Graffatrice per legno a batteria

GTH 18V-38 M



Graffatrice a corona stretta a batteria e senza gas con prestazioni pneumatiche e modalità di azionamento a ripetizione

Dati principali

Lunghezza del lato	10 – 38 mm
Passo graffe	5,8 mm
Sistema di rilascio	Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica

Codice di ordinazione 0 601 482 501

Dati tecnici

Dati tecnici

Dispenser angolo	0 °
Tipo di chiodo/graffa	Graffa a dorso stretto
Sistema di rilascio	Azionamento sequenziale completo + azionamento a contatto con inversione automatica
Peso escl. batteria	3,05 kg
Tensione della batteria	18,0 V
Capacità del caricatore	110 Pz.
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 444 x 254 mm
Chiodi/graffe compatibili	Graffe Bosch, Altro
BITURBO	No
Passo graffe	5,8 mm
Lunghezza del lato	10 – 38 mm

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Valori totali delle oscillazioni

Valore di emissione oscillazioni ah	1,9 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- La libertà di un utensile a batteria con la potenza di una graffatrice pneumatica – senza compressori, cartucce di gas o cavi
- L'utensile si attiva e si utilizza con una sola mano, grazie all'interruttore di accensione azionato dal pollice
- Delicata per i polsi e i polmoni, grazie al rinculo molto ridotto e al funzionamento senza gas

