

Manifold mural


Caractéristiques techniques

Pression d'utilisation : 2 à 12 bar

Température : -20°C à + 80°C

Matière : Aluminium

Ø de perçage : 6,5 mm



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Entrée filetage femelle BSPP	Nombre de sortie	Sortie filetage femelle BSPP	Référence
78	100	63	80	6,5	G 3/4	4	G 1/2	MF 104S4
78	145	63	125	6,5	G 3/4	6	G 1/2	MF 104S6
78	190	63	170	6,5	G 3/4	8	G 1/2	MF 104S8
78	235	63	215	6,5	G 3/4	10	G 1/2	MF 104S10