

特点

- 坚固的膝杆密封件可防止箱子意外打开
- 橡胶手柄提供良好的抓持力、确保舒适的操控性
- 安装在机箱上的支脚可让您堆叠安全
- 由聚丙烯模制而成
- 泡沫插件
- 灰色

RS Pro 设备箱、420 x 500 x 175mm

RS 号: 293-192



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 模制重型箱采用独特的注塑模制外观，并具有清晰的线条和时尚的功能。重型箱采用双壁结构、双作用门锁和恒定引脚铰链、可提高其耐用性、适用于需要额外强度的应用

一般规格

材料	pp
泡沫	是的
防水或防水	是的
车轮	否
颜色	灰色
隔板	是的
表面	纹理；光滑
可锁定	否
危险区域认证	atex ; i 类
材料类型	塑料
应用	乐器；工具；电缆设备；摄影和摄像设备；测试设备；部件存储、电子产品、音频视频设备
机架导轨	是的

机械规格

内部高度	319mm
内部宽度	459mm
内部深度	160mm
内部尺寸	319x459x160mm
外部高度	420mm
外部宽度	500mm
外部深度	175mm
外部尺寸	420x500x175mm
重量	3.1; 8; 20kg
最高	40kg
音量	239l
铝板的厚度	1mm
强化	3
LID 盖深度	45mm

操作环境规格

温度	-20 至 80°C
----	------------

保护类别

ip 等级	IP54; IP65; IP67; IPX5
-------	------------------------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------

