



Usages multiples



Applications légères

## Le juste équilibre entre dextérité et sensibilité tactile pour les opérations délicates

- Les gants HyFlex® Lite 11-600, 11-601 et 11-605 d'Ansell sont conçus pour des opérations délicates et précises en milieu sec qui requièrent un niveau maximal de dextérité.
- Tels une seconde peau, ils permettent de manipuler de petits objets confortablement et avec minutie.
- Ils protègent également les produits des particules libérées par le gant et d'une contamination croisée.
- Les HyFlex® 11-600, 11-601 et 11-605 constituent la solution idéale lorsque vos opérateurs doivent effectuer des manipulations précises sans contaminer les produits.



### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

### Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et montage de composants
- Réglage de systèmes et vissage

### Principales propriétés

- Support extensible en nylon et enduction polyuréthane offrant une grande sensibilité tactile
- Disponible en version paume enduite pour une protection renforcée, ou avec enduction au niveau des doigts pour une sensibilité tactile maximale
- Disponible en blanc pour les applications en environnement propre ou en noir pour les milieux relativement salissants
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



EN388: 2016



3121A



### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-600	<b>Finition:</b> Paume enduite <b>Matériau de l'enduction:</b> Polyuréthane <b>Matériau du support:</b> Nylon <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	200-260 mm/ 7.87-10.23 inches	Blanc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton</li> </ul>

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.