

操作器

46-
290F.1000.7P8

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-290F.1...>

您的产品:



46-290F.1000.7P8 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

电气特性

防护等级:	II
-------	----

机械特性

开关动作:	自锁 (a) - 复位 (a) - 自锁 (a)
旋转位置:	3位置
开关角度:	60°左 / 60°右
机械寿命:	50 000 次
拧紧力矩:	2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量:	0.076 kg

环境条件


正面IP等级:	IP65
IK前端保护:	IK06
工作温度:	- 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力:	30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27) 50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力:	5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性:	+25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书


标准认证:	CSA, EAC, UL
符合标准:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant
标准:	CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:	操作器, Ø 22.3 mm, Ø 29 mm, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁 (a) - 复位 (a) - 自锁 (a) , IP65, IK06
外壳颜色:	黑色
外壳材质:	塑料
最大开关单元的数量:	8
切换位置:	



安装开孔:



外形尺寸:

