

## 特点

- 剥线钳、带刀片、可确保清洁
- 精确剥离
- 特别贴合轮廓的舒适把手可减少操作员疲劳
- 特殊的锁定 LID 轻松存储

## RS Pro 剥线钳、0.4mm → 1.3mm

RS 号: 540-1515



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS Pro 剥线钳特别适用于剥离各种电线尺寸的绝缘层。剥线钳具有刀型刀片、带六种集成切割尺寸、可在剥离电线时实现清晰、精确的控制。这些 RS Pro 剥线钳结合了软把手人机工程学手柄和复位弹簧、使电缆管理更轻松、更高效。

- [540-1492](#) 是手动剥线钳、适用于 10 种规格的电线 至 20 awg
- [540-1509](#) 是手动剥线钳、适用于 20 种规格的电线 至 30 awg
- [540-1515](#) 是手动剥线钳、适用于 16 种规格的电线 至 26 awg

## 一般规格

电缆类型	绞合
剥离范围	0.13mm 至 2.07mm
最小尺寸	0.4mm
最大尺寸	1.3mm
材料	高碳钢板 ( sk-5 ) 用于压接工具主体、低碳钢 ( s1018c ) 用于锁紧螺钉和河流、中碳钢 ( ss41 ) 用于 LID 、 pvc 把手和弹簧钢用于高张力复位弹簧
表面	接地切割边缘、化学制品黑色表面和红色乙烯基把手
应用	剥线钳主要由电工或机械师使用，但亦可用于家中的任何 DIY 工具箱中。

## 机械规格

总长度	155mm
硬度	热处理到 hrc : 49~ 50.5 ( 整个主体 ) 和 hrc : 30 ~ 40 ( 螺钉 )

## 认证

合规性 / 认证	ansi / esd s20.20 : 2014 BS D_ENCODING1 : 2007
经 vde 认证	否

