

Information produit

13 46 165 SB

Pince à dénuder

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Multifonctionnalité - couper, dénuder et dénuder avec une seule pince
- Pour dénuder et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM)
- Accès facilité dans les boîtes d'encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l'inclinaison optimale du coupe-gaine
- Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur
- Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
- Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
- Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l'usure
- 30 % plus légère que les pinces comparables
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Informations générales

Réf.	13 46 165 SB
EAN	4003773079910
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	190 g
Dimensions	165 x 57 x 27 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Capacités de dénudage (diamètre)	8 – 13 mm
Capacités de dénudage Millimètre carré	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

