

Anciennement connu comme : VersaTouch® 74-718



Coupures



Applications moyennes

Gants de sécurité offrant une protection contre les coupures, des performances et un confort supérieurs

- Confort et protection accrue** : Les gants industriels HyFlex® 74-718 sont dotés d'un tressage zonal et d'un fil Dyneema® Diamond Technology, ce qui permet d'accroître la protection dans les zones à haut risque de la main.
- Ergonomie avancée** : Ces gants de protection des mains intègrent également la technologie Tuff Cuff® II pour conserver leur forme ergonomique pendant l'utilisation et après le lavage.
- Confort élevé** : Grâce à leurs fibres avancées, ces gants de sécurité résistants aux coupures contribuent à la régulation de l'humidité et de la température des mains dans les environnements froids et chauds.
- Caractéristique supplémentaire** : En outre, la conception de la doublure de ces gants HyFlex® réduit la fatigue dans les zones de la main soumises à des contraintes élevées en ajustant le tricotage à la forme de la main, en particulier dans les zones des articulations.



Secteurs industriels

- Transformation des aliments

Applications

- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Découpe primaire

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

74-718

Protection renforcée contre les coupures dans les zones de performance critiques

Anciennement connu comme : VersaTouch®74-718

Principales propriétés

- Technologie Dyneema® Diamond** : Amélioration du confort et de la protection individuelle
- Technologie Tuff Cuff™ II** : Conserve sa forme ergonomique
- Fibres avancées** : Aide à contrôler l'humidité et la température des mains

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



4X4XE

Technologies



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 74-718	Matériau du support: Dyneema®, Polyester, Nylon Modèle de manchette: Tuff-Cuff™ II	10	7, 8, 9, 10, 11	233-278 mm	6 paires/sachet, 2 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

Ansell