

## UCB-C naar seriële adapter

Product ID: ICUSB232C



Met deze USB-C™ naar seriële adapter kunt u uw USB-C apparaten op uw oudere seriële apparatuur aansluiten. Deze adapter verandert een USB-C poort van uw laptop of computer in een RS232 DB9 seriële poort, en is dus een kostenbesparende manier het aansluiten van seriële apparaten zoals verkooppunt-terminals, seriële modems, industriële apparatuur en vele andere RS232-randapparaten.

### **Gemakkelijk verbinding maken**

De RS232 seriële adapterkabel is compatibel met Windows®, Mac OS en Linux®, waardoor deze gemakkelijk in gemengde omgevingen kan worden geïntegreerd.

### **Klaar voor mobiele of bureauapplicaties**

De USB-C naar seriële adapter is voorzien van USB-voeding, zodat u geen extra externe voeding nodig hebt. Het is een compacte oplossing die u eenvoudig met uw laptop kunt meenemen, waar u ook heen gaat.

De ICUSB232C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- IT-beheerders die oudere functionaliteit willen toevoegen aan nieuwere notebooks, pc's en servers die geen geïntegreerde RS232-poort hebben
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit industriële of voertuigsensoren en andere gevoelige apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Verbind en programmeer LED- en digitale reclameborden

### Features

- USB-C-naar-straight-through-RS232 DB9 seriële adapter
- Hoge 921,6 Kbps baudsnelheid
- Compatibel met Windows®, macOS® en Linux
- Gevoed via USB - geen externe netadapter nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	Prolific - PL2303RA
	Industriestandaarden	USB 1.1/2.0 RS232
	Interface	Serieel
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
<b>Prestaties</b>	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	MTBF	30.000 uur
	Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 1.5, 2
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Mannelijk 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.11 en 10.14 Linux 2.6.x tot 4.4.x <i>Alleen LTS-versies</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Eén beschikbare USB-C poort
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	0% - 65% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	1.2 in [30 mm]
	Gewicht product	1.3 oz [36 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Lengte product	16.9 in [430 mm]

<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - seriële adapterkabel
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.