Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

VCCF2
Int. sez. VCCF - TeSys- 3 poli - 690 V 40 A - manopola rossa con lucchetto

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys VARIO
Nome abbreviato	VCCF
Tipo di prodotto o componente	Emergency stop switch disconnector
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Numero di poli	3P
Tipo e composizione contatti	3 NO
Tipo di rete	CA CC
Tipo di comando	Manovra rotativa
Tipo montaggio manovra rotativa	Rinviata
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo
Attitudine all'isolamento	Si

Caratteristiche tecniche

Lucchetto manovra rotativa	Da 1 a 3 lucchetti 4...8 mm
Simbologia	0 - 1
Supporto di montaggio	Maniglia montaggio su porta Switch montaggio su Guida simmetrica Switch montaggio su piastra
Tipo di fissaggio	Con clip per switch Con viti per switch Con 4 viti per maniglia
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	40 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	32 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	29 A (AC-23) a 400 V
Potenza di impiego nominale in W	11 kW a 400...415 V (AC-3) 11 kW a 690 V (AC-3) 15 kW a 500 V (AC-3) 15 kW a 690 V (AC-23A) 18,5 kW a 500 V (AC-23A) 5,5 kW a 230...240 V (AC-3) 7,5 kW a 230...240 V (AC-23A) 15 kW a 400...415 V (AC-23A)
Classe di servizio intermittente	30
Potere di chiusura	400 A a 400 V (AC-21A) 400 A a 400 V (AC-22A) 400 A a 400 V (AC-23A)
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	1 kA a 400 V a Ipeak
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	480 A a 400 V durante 1 s
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	10 kA a 400 V - fusibile associato 50 A aM 10 kA a 400 V - fusibile associato 50 A gG
Potere di interruzione	320 A a 400 V AC-21A 320 A a 400 V AC-22A 320 A a 400 V AC-23A
Composizione dispositivo	Maniglia Interruttore Shaft extension
Durata meccanica	100000 cicli
Durata elettrica	30000 cicli CC-1...5 100000 cicli AC-21
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	Circuito di potenza : 2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Dimensioni base	60 x 60 mm
Altezza	74 mm
Larghezza	60 mm
Peso prodotto	0,527 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	CCC CSA GL UL
Trattamento di protezione	TC
Grado di protezione IP	IP65 IP20 conforme a IEC 60529
Robustezza meccanica	Vibrazioni 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Urti 11 ms 30 Gn IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...50°C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 0733 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric Dichiarazione di conformità Schneider Electric
REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto	Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi