

Anciennement connu comme : VULCAIN 2100 M V18



Chaleur



Applications lourdes

Gants en coton éponge, garantissant une isolation thermique supérieure

- **Augmentation des défenses :** La couche extérieure en coton éponge des gants de travail thermiques ActivArmTM 97-335 offre une résistance à la chaleur flexible qui ne retient pas la chaleur, ce qui se traduit par une excellente isolation et une protection des mains, permettant un contact intermittent avec des pièces et des matériaux chauds jusqu'à 250°C.
- **Amélioration de la protection et de la durabilité :** Ces gants de sécurité possèdent une couche intérieure en jersey de polycoton qui offre une protection thermique et un confort accrus tout en protégeant les mains de l'abrasion et des coupures.
- **Caractéristiques supplémentaires :** Grâce à leur manchette allongée, les gants de protection mécanique ActivArmTM 97-335 assurent une protection optimale de l'avant-bras



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Fabrication de verre
- Transport

Applications

- Manipulation de bruts de fonderie et âmes
- Opérations de soudure
- Opérations sur presse
- Estampage/Emboutissage
- Manipulation de pièces coulées métalliques brûlantes
- Réparation et remplacement du verre

Anciennement connu comme : VULCAIN 2100 M V18

Principales propriétés

- **Excellente isolation thermique** : Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 250°C
- **Bonne résistance à la coupure et à l'abrasion** : Pour des gants de protection des mains durables
- **Manchette allongée** : Meilleure protection de l'avant-bras, réduction des risques de blessures

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



EN388: 2016



224XB

EN 407



X2XXXX

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 97-335	Matériau de l'enduction: N/A Matériau du support: Coton/Polyester, Jersey Modèle de manchette: Crispin	7	10	360mm	Non applicable	6 paires/sachet, 8 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.