

ALPHA

3478PVH100P62 TFR

EAN 4031582385861

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue en polypropylène, Bandage en caoutchouc semi élastique noir, Moyeu lisse, pare fils



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	103 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Poids	0.566 kg
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ○ ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVH100P62 TFR

EAN 4031582385861



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

