

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体

1419258

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419258>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 D7，适用单锁扣，标识材料: PA，电缆出线: 1，水平，M25，高度: 58 mm，电缆密封: 带，标准

商业数据

订货号	1419258
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APD
产品关键代码	AF7APD
目录页面	页码514 (C-2-2019)
GTIN	4055626159997
单件重量（含包装）	31.5 g
单件重量（不含包装）	31.5 g
原产地	CN

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体

1419258

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419258>



技术数据

说明

概述	适用HC-A03，A04，D07，D08，Q02，Q03，Q04，Q05，Q07，Q12系列插芯
----	--

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
产品系列	HC-STA-D07
应用	标准
类型	D7
出线口编号	1
螺钉连接类型	M25
屏蔽	无
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	带

尺寸

尺寸图	
宽度	26.5 mm
高度	58 mm
长度	26.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (外壳)
外壳材料	PA
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	M25
锁紧类型	针脚

电缆/电线

电缆外径 电缆1	10 mm ... 16 mm
----------	-----------------

连接数据

电缆外径	10 mm ... 16 mm
------	-----------------


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
冲击强度	IK06
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体



1419258

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419258>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419258>

DNV

认证ID: TAE000037S

 cULus认证

认证ID: E468743

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK - 壳体



1419258

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419258>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn