



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA

UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA



Informations générales	
Type de produit étendu	UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA
ID du produit	4NWP100176R0001
EAN	7640169262661
Description du catalogue	UPS PowerValue 11LI Pro 800 VA
Description longue	On-line / Écran LCD intuitif / Interfaces USB et RS232 / RJ11&RJ45 pour télécoms / Taille compacte / Batterie facile à remplacer / Ventilateur de refroidissement / Protection batterie contre surcharge, les décharges excessive et surchauffe.

Material Compliance	
Modèle de rapport sur les minéraux de conflit (CMRT)	9AKK108467A5658
Déclaration REACH	4NWD004620
Informations RoHS	4NWD004322
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	424cab99-027a-4c83-bed6-c736eef883ff Switzerland
SCIP simplifié	bceddeb9-4635-4e40-a559-0d58656cd9ec Germany bdaefabb-71cd-44b1-96f1-ecfa49f3ff34 Netherlands a06a9ce3-b60f-4ade-87ce-65956b949e95 Germany f30e2997-56e2-4141-8774-7f7165ea6bb6 Croatia

abe0cc33-793b-4193-a3d4-e3ebf5e8a55b	Denmark
f06baa1b-34f7-4b14-850f-9c0bb7956c1c	Czech Republic
f490c704-346f-43b0-8503-8cd628116384	Poland
4f94c215-4216-4958-98d6-c044cde00f3f	Netherlands
be5788d1-b127-460f-b65b-7c0312edc67b	Netherlands
cda211ec-8567-44f1-89fb-3cf62bc53d52	Estonia
5e91bd56-1daf-4da9-a3e8-02d473423479	Greece
3475bbec-c17a-46a7-bb5f-6fcd777e1b0	Portugal
59ad7310-57ad-44d8-8ef3-aff4e4ee8c42	Bulgaria
efd9abcd-406e-4557-b2bf-76e4a5a7c5bb	Sweden
240c340d-5811-4f0c-a440-de77baa0a00f	France
697fe351-1c70-49f7-acdb-4823ebdb16a0	Sweden
3895262b-0480-4244-89e2-26c731cdd1a8	Poland
acaf8901-1982-43d4-9d17-2269d2c5175e	Germany
5b3f2b17-8ca5-4894-be26-8dbc02ffe7d	Germany
537f45e4-b9a8-4572-a9fb-3468afec4eaa	France
a6f4e02b-97ca-4dc6-860a-65844f5f0154	Netherlands
72061038-c282-4ea6-bb32-d7405f57a3f1	Spain
570930bb-88c7-4e02-99b1-1e552da09640	Germany
ad7b2971-75a4-4e59-94ff-13925fabf230	Poland
0cfc0132-8efa-4475-a472-272544e7443e	Norway
057e83c8-aa62-486c-a8d6-11a901005545	Finland
e6ab87b1-ecab-476c-a5fe-3486a0147b7a	Netherlands

Downloads Préférés	
Fiche technique, Informations techniques	4NWD004444_ML
Instructions et manuels	4NWD004444_ML

Environnement	
Température de l'air ambient	Storage -15...+60 °C
Informations environnementales	No declaration needed

Commande	
Quantité minimale de commande	1 pièce
Numéro de tarif douanier	85044000
Numéro E (Finlande)	8408630
Numéro E (Norvège)	6600718
Pays ou territoire d'origine	China

Dimensions	
Largeur nette du produit	10 mm
Hauteur nette du produit	145 mm
Profondeur/longueur nette du produit	328 mm
Poids net du produit	6.6 kg

Emballage	
Nombre d'unités au niveau d'emballage 1	box 1 pièce
Largeur du niveau d'emballage 1	140 mm
Hauteur du niveau d'emballage 1	228 mm
Profondeur/Longueur du niveau d'emballage 1	385 mm

Poids brut du colis niveau 1	7.9 kg
Code EAN du niveau d'emballage 1	7640169262661

Technique

Puissance de sortie apparente	800 V·A
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Portable
Poids de la batterie	2.5 kg
Interface de communication	USB, RS-232
Type de connexion	IEC C14
Type d'affichage	LCD
Tension d'entrée (U_{in})	230 V
Type de tension d'entrée	AC
Nombre de batteries	1
Nombre de sorties	Connexion C13 4
Nombre de phases	1-phase Primary 1-phase Secondary
Options proposées	Auto shut down function
Fréquence nominale (f)	Primaire 50 Hz Primaire 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Puissance de sortie nominale	480 W

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de conformité - CCC	No certification needed
Déclaration de conformité - CE	4NWD004322

External Classifications and Standards

ETIM 9	EC000382 - UPS
ETIM 10	EC000382 - UPS
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
eClass	V11.1 : 27040690
Code de classification des objets	G

Catégories

UPS → UPS → UPS monophasés (standalone) → PowerValue 11 LI IEC 230V

