




Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 bouton-poussoir 2 / LED 2
- 3 bouton-poussoir 1 / LED 1
- 4 étiquette



Application

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Version     | montage sur rail       |
| Application | montage sur le terrain |

Données électriques

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tension d'alimentation [V]      | 26,5...31,6 DC |
| Consommation max. via AS-i [mA] | 55             |

Entrées

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
|--------------------------------|------|

Conditions d'utilisation

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Température ambiante [°C]    | -25...60 |
| Température de stockage [°C] | -40...85 |
| Indice de protection         | IP 67    |

Tests / homologations

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| CEM | EN 61000-6-2 |  |
|     | EN 62026-2   |  |

Classification AS-i

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Version AS-i            | 2.11; 3.0  |
| Mode d'adressage étendu | oui        |
| Profil maître AS-i      | M2; M3; M4 |



Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

|                                 |  |                   |      |      |    |    |
|---------------------------------|--|-------------------|------|------|----|----|
| Profil AS-i                     |  | S-7.A.E           |      |      |    |    |
| Configuration E/S AS-i          |  | [hex]             |      | 7    |    |    |
| Code ID AS-i                    |  | [hex]             |      | A.E  |    |    |
| Certificat AS-i                 |  | 133801            |      |      |    |    |
| Affectation des bits de données |  | bit de données    | D0   | D1   | D2 | D3 |
|                                 |  | LED 1             | DO-0 | -    | -  | -  |
|                                 |  | LED 2             | -    | DO-1 | -  | -  |
|                                 |  | bouton-poussoir 1 | DI-0 | -    | -  | -  |
|                                 |  | bouton-poussoir 2 | -    | DI-1 | -  | -  |

| Données mécaniques |      |                                         |
|--------------------|------|-----------------------------------------|
| Poids              | [g]  | 133                                     |
| Boîtier            |      | rectangulaire                           |
| Type de montage    |      | Montage sur rail DIN; (TH35 (EN 60715)) |
| Dimensions         | [mm] | 100 x 46 x 45                           |
| Matières           |      | PA                                      |

|                                  |                |                                                  |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Afficheurs / éléments de service |                |                                                  |
| Indication                       | fonctionnement | LED, vert                                        |
|                                  | erreurs        | LED, rouge                                       |
| Éléments de service              | 2              | touches de fonction rétroéclairées programmables |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Raccordement électrique |     |
| Raccordement au module  | M12 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Remarques         |          |
| Unité d'emballage | 1 pièces |

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Raccordement électrique                                                             |        |
|  |        |
| 1                                                                                   | AS-i + |
| 3                                                                                   | AS-i - |