



Chaleur



Applications moyennes

Manchette de protection pour soudeurs, résistante à la chaleur et à la coupure

- Cette manchette soudeur de 66 cm est fabriquée en Kevlar® sur support intérieur coton. Cette combinaison rend la manchette légère et aérée, tout en assurant une bonne protection contre les projections de particules en fusion et d'étincelles brûlantes.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Métallurgie

Applications

- Opérations d'emboutissage
- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Soudure, liaison, rivetage
- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Transformation de tôles, bobines et tubes
- Découpe de plaques et de panneaux de verre
- Manipulation de pièces dans des zones exposées à de fortes chaleurs

Anciennement connu comme : Safe-Knit

Principales propriétés

- Manchette de protection pour soudeurs, résistante à la chaleur et à la coupure
- Protection contre les projections de particules en fusion et d'étincelles brûlantes
- Construction légère et respirante grâce à la doublure en coton

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



0493



2332B



41312X

Technologies

Kevlar®

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 59-416	Matériau du support: Kevlar®, Coton Modèle de manchette: Manchette		Taille unique	26" (66 cm)	• 12 unités par paquet ; 3 paquets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.