

No.71 プラタンハンマー

PAT.P.



取替用頭部

●ヘッドは交換式で簡単・確実な取替えが可能。(グリップエンドのヘッドは固定式)

品番 No.	呼称	全長 mm	頭 部		重量 g	内装 (本)	外装 (本)	取替用 頭部	内容	外装 (袋)
			径 mm	長さ mm						
71-05	1/2	297	30.6	80.4	236	6	60	1/2	1ヶ入り	20
71-10	1	303	34.7	124	364	6	60	1	1ヶ入り	20
71-15	1 1/2	349	44	127	589	4	24	1 1/2	1ヶ入り	10
71-20	2	389	54.6	146	950	4	24	2	1ヶ入り	10

柄のみの販売はおこなっておりません。

No.72 ゴムプラハンマー

PAT.P.



取替用頭部

●ヘッドは交換式で簡単・確実な取替えが可能。(グリップエンドのヘッドは固定式)

品番 No.	呼称	全長 mm	頭 部		重量 g	内装 (本)	外装 (本)	取替用 頭部	内容	外装 (袋)
			径 mm	長さ mm						
72-05	1/2	297	30.6	80.4	237	6	60	1/2	1ヶ入り	20
72-10	1	303	34.7	124	364	6	60	1	1ヶ入り	20
72-15	1 1/2	349	44	127	591	4	24	1 1/2	1ヶ入り	10
72-20	2	389	54.6	146	961	4	24	2	1ヶ入り	10

柄のみの販売はおこなっておりません。

No.73 銅タンハンマー



●削り出しヘッドで滑らかな表面。

品番 No.	呼称	全長 mm	頭 部		重量 g	内装 (本)	外装 (本)
			径 mm	長さ mm			
73-10	1	270	32	70	537	6	24
71-15	1 1/2	309	36	88	676	4	24
71-20	2	309	38	98	851	4	24

No.74 鉄プラハンマー



●ブラヘッドは交換式で取替えが可能。(グリップエンドのヘッドは固定式)
●鉄ハンマー部硬度HRC55。

品番 No.	呼称	全長 mm	頭 部		重量 g	内装 (本)	外装 (本)
			径 mm	長さ mm			
74-10	1	274	32	92	472	6	24

No.74用 ハンマーヘッド：プラスチックハンマー No.70×1 替あたまでご使用ください。

No.70 プラスチックハンマー



取替用頭部

●頭部は、柔軟強靱なプラスチック製で、工作物に損傷を与えることはありません。
●頭部は、取り替えが可能で、頭部のみの販売もしています。
●替頭1/2・1・1 1/2につきましては、台紙付商品(替頭2個付)も取り揃えております。

呼称	全長 mm	頭 部		内装 (本)	外装 (本)	取替用 頭部	内装 (個)	外装 (個)
		径 mm	長さ mm					
1/4	280	19.5	66.5	6	60	1/4	20	—
1/2	280	25	82	6	60	1/2	20	400
1	295	31	108	6	60	1	20	400
1 1/2	325	38	125.5	6	36	1 1/2	10	200
2	350	46	139	6	24	2	10	200

柄のみの販売はおこなっておりません。

No.75 ゴムハンマー



●頭部は、高品質ゴムヘッド、化粧合板にも傷をつけません。
●ゴムヘッドは耐油性にすぐれ、しかも取り替えが簡単です。●家具、木製品の組み立てに最適。

呼称	全長 mm	頭 部		内装 (本)	外装 (本)
		径 mm	長さ mm		
1 1/2	325	38	128	6	36

柄のみの販売はおこなっておりません。

⚠ ご注意 (ハンマー)

●真っ直ぐに打つようにし、斜め打ち等はいないでください。
●打撃面以外の部分で打撃しないでください。