

CARACTERISTIQUES

- Ces indicateurs de température peuvent être appliqués à la plupart des métaux et des plastiques.
- Lit les températures entre 40 et 71 °C.
- Taille 51 x 18 mm

Etiquette sensible à la température non réversible de RS Pro, 40 à 71 °C, 9 niveaux

RS code commande : 779-9779



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro propose une gamme de barrettes de test de température non réversibles. Cette gamme d'étiquettes de température faciles à lire est conçue pour être autoadhésives et fournit une précision de +/- 1 °C. Ces barrettes d'essai de température enregistrent en permanence la température entre crochets la plus élevée atteinte par l'étiquette.

Caractéristiques

Nombre de niveaux de température	10
Étiquettes par produit	10
Orientation	Vertical
Réversible	Irréversibles
Précision	+/-1°C
Echelle	°C, °F
Durée de stockage	24 mois, 12 mois
Surface ou support	Polyester
Type d'adhésif	Acrylique
Matériau de changement de couleur	Non toxique, cristallin blanc, adhésion à l'adhésif acrylique
Tolérance	±1°C
Film de couverture	Polyester
Stockage	A stocker dans une température ambiante, dans un réfrigérateur dans un sac étanche
Sensible à la pression	Non
Applications	Industrie alimentaire, Produits pharmaceutiques, Produits médicaux, Equipement industriel, Livraison et emballage pour les marchandises sensibles

Spécifications mécaniques

Dimensions	18 mm x 51 mm
Longueur de l'étiquette	51mm
Largeur d'étiquette	18mm

Spécifications de l'environnement de

Sensibilité de température minimale	40 °C
Sensibilité de température maximale	71 °C
Température de stockage	

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

Accessoires

Nom de l'élément	Description de l'article	Quantité
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible, 19 x 40 mm 3 mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette d'indicateur de temps non réversible 19 x 40 Mm 6 Mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 12 mois	1 boîte de 100
Etiquette d'indicateur de temps	Etiquette indicateur de temps non réversible 19 x 40 mm 1 mois	1 boîte de 100



Physical Properties:

(Not for specification purposes)

	Low Temperatures (171°C and below)	Mid Temperatures (177°C to 210°C)	High Temperatures (210°C+)
Adhesive Type	Acrylic	Modified Acrylic	Modified Acrylic
Carrier	Polyester	Tissue	Tissue
Covering Film	Polyester	Kaladex	Polyimide
Colour Change Material	Non-toxic, white crystalline solid on a black absorbent backing, adhered with acrylic adhesive		
Tolerance	29 to 99°C = ±1°C, 100 to 154°C = ±1.5°C and 160 to 280°C = ±1% +1°C		
Shelf Life	Temperatures from 29 – 34°C / 84 – 93°F = 6 months storage life, providing they are stored in a refrigerator inside a sealed bag. Temperatures from 37 – 49°C / 99 – 120°F = 12 months storage life, providing they are stored in a refrigerator inside a sealed bag. Temperatures from 54 – 290° / 130 – 554°F = 24 months storage life, store at room temperature & Humidity (i.e. 20°C/68°F & 50% relative humidity)		

RS Order Code	Description	Temperatures	Dimensions
7799779	10 Level Range A	40-71°C 104-160°F	51mm x 18mm
7799772	10 Level Range B	77-127°C 171-261°F	51mm x 18mm
7799776	10 Level Range C	132-182°C 270-360°F	51mm x 18mm
7799785	10 Level Range D	188-249°C 370-480°F	51mm x 18mm