



# 储气罐 CRVZS-5

产品代号: 192159

FESTO



## 技术参数

特性	值
容量	5 l
装配位置	冷凝水向下排放
符合标准	AD 2000 参考页
工作压力	-0.95 ... 16 bar
认证签发部门	CRNOH15669. 5C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-] 氮
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3 - 强腐蚀影响
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 100 ° C
环境温度	-10 ... 100 ° C
授权	CRN TÜV
最大紧固扭矩, 连接螺纹	130 Nm
最大紧固扭矩, 冷凝水排放	27 Nm
产品重量	3,581 g
安装类型	带通孔
冷凝水排放接口	G3/8
气动连接	G1
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 储气罐	高合金钢, 耐腐蚀