

M12 BLP-402X

PIALLA M12™ BRUSHLESS

La pialla M12™ è molto versatile grazie alla possibilità di regolare la profondità di taglio fino a 2 mm . La larghezza di piallatura di 51 mm la rende perfetta per le più comuni applicazioni

Compatta e leggera, può essere utilizzata con una mano anche per applicazioni sopra la testa

L'aspirazione delle polveri è possibile da entrambi i lati

La pialla ha 14.000 giri/min e garantisce una finitura costante e perfetta

Con una batteria da 4.0 Ah si riescono a lavorare fino a 60 m di quercia con una profondità di 2 mm

Fino a 17.5 mm di battuta

Supporto estraibile dalla base per proteggere il materiale da colpi accidentali

Lame bifacciali di scorta disponibili nella pialla

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



Velocità a vuoto (giri/min)	14,500
Profondità di piallatura (mm)	2.0
Larghezza piallatura (mm)	56
Profondità di battuta (mm)	17.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.92 (M12 B4)
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933492851