

A 120 -40 - 冷压头

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090640>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，插针长度范围: 40 mm，套管长度: 40 mm，颜色: 银色



优势

- 不带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成

商业数据

订货号	1090640
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BH3412
产品关键代码	BH3412
目录页面	页码480 (C-3-2019)
GTIN	4055626901091
单件重量 (含包装)	9.68 g
单件重量 (不含包装)	8.9 g
原产地	DE

A 120 -40 - 冷压头

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090640>



技术数据

说明

概述

DIN 46228-1:1992-08中不包括这些冷压头

产品属性


产品类型	核心末端连接器
导线类别	柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M
产品属性	由软镀锡电解铜制成
	尺寸符合DIN 46228-1和UL 486F标准要求
	长期/短期温度：+105 °C/+120 °C

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	120 mm ²
最大导线横截面AWG	250 MCM
剥线长度	40 mm

尺寸

尺寸图	
	
套管长度	40 mm
插针长度范围	40 mm
最大剥线长度	40 mm
冷压头直径	17.7 mm
套管壁厚	0.5 mm
绝缘套环内部尺寸	19 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	CU-DHP
涂层	电镀锡
表面特性	镀锡

机械特性

技术数据

套管长度	40 mm
------	-------

环境和真实条件

A 120 -40 - 冷压头

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090640>



环境条件

恒温	105 °C
短期温度	120 °C

A 120 -40 - 冷压头


1090640

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090640>

 PHOENIX
CONTACT

图纸

尺寸图



套管长度(b)、绝缘套管内部尺寸(d)、套管直径(K)、套管壁厚(J)

A 120 -40 - 冷压头

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090640>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 120 -40 - 冷压头

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090640>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn