



Helawrap kabelbeschermingslang

- Helawrap in PA6, UL94 V0

Helawrap HWPAV0 wordt toegepast om bekabeling te bundelen en te beschermen, met name op plaatsen waar bewegingen en trillingen optreden. Helawrap HWPAV0 heeft uitstekende vlamvertragende eigenschappen (UL94 V0) en is halogeenvrij.

Hoofdkenmerken

- ideale oplossing voor het bundelen, beschermen en fixeren van bekabeling
- snel en moeiteloos te monteren
- zelfdovend volgens UL94 V0
- zeer goede slijtvastheid
- speciaal profiel maakt aftakken op ieder willekeurig punt mogelijk
- kan vaak verwijderd en aangebracht worden
- leverbaar in diverse maten
- handige tool wordt meegeleverd

Helawrap vervaardigd uit polypropyleen (PP) kunt u vinden in de Algemene catalogus.



HWPAV0 is zeer geschikt bij schurende werking en als brandbescherming.

MATERIAAL	Polyamide 6 (PA6V0)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +90 °C, met tussenpozen +120 °C
Brandbaarheid	UL94 V0
Certificering	NF F 16-101

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Gereedschap	Artikelnr.
HWPAV08	9	zwart (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16	zwart (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21	zwart (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	27	zwart (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32	zwart (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.