


## DOUBLE ENDED OPEN JAW WRENCHES

### 252 N

ISO 10102



- Heads angled at 15°
- Chrome Vanadium steel
- Chrome plated finish

### Family details



Code	Hexagonal opening mm	a mm	b mm	c mm	L mm	Quantity for packaging
U02520512	4x5	13,5	11	3,5	114	5
U02520513	5,5x7	17,5	15	3,7	121	5
U02520514	6x7	17,5	15	3,7	121	5
U02520516	7x8	22	19	4,2	138	5
U02520517	8x9	22	19	4,2	138	5
U02520518	8x10	22	19	4,2	143	5
U02520520	10x11	25	23	4,9	153	5
U02520522	10x13	29	23	5,3	163	5
U02520524	12x13	29,8	25,5	5,5	168	5
U02520525	12x14	29,8	25,5	5,5	177	5

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Code	 Hexagonal opening mm	a mm	b mm	c mm	L mm	 Quantity for packaging
U02520528	13x17	37	31	6,3	192	5
U02520529	14x15	33,5	31	5,7	182	5
U02520531	16x17	42	37	6,3	210	5
U02520533	17x19	42	39	7,3	220	5
U02520535	18x19	42	39	7,3	220	5
U02520536	19x22	48,5	43	7,5	242	5
U02520538	20x22	48,5	43	7,5	242	5
U02520539	21x23	52	47	8,3	242	1
U02520540	22x24	52	47	8,3	242	5
U02520541	24x26	58	53	8,8	270	1
U02520542	24x27	58	53	8,8	270	1
U02520543	25x28	64	59,5	9,5	282	1
U02520544	27x29	64	59,5	9,5	301	1
U02520545	27x30	64	59,5	9,5	301	1
U02520547	30x32	70	64	9,8	318	1
U02520550	34x36	75	71	11,7	342	1
U02520551	35x38	87	78	12,3	381	1
U02520552	36x41	87	78	12,3	381	1
U02520553	41x46	100	93	13	413	1
U02520554	46x50	106	101	13,8	442	1
U02520555	50x55	106	101	13,8	442	1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Code	Hexagonal opening mm	a mm	b mm	c mm	L mm	Quantity for packaging
U02520511	3,2x5,5	13,5	11	3,5	110	5
U02520532	16x18	42	39	7,3	215	5
U02520556	26x28	64	59,5	9,5	285	1
U02520557	38x42	87	78	12,3	385	1

## Sets / Compositons

### Articles



252 N/B12 - Set of 12 double ended open jaw wrenches



252 N/B13 - Set of 13 double ended open jaw wrenches



252 N/B8 - Set of 8 double ended open jaw wrenches



252 N/R13 - Set of 13 double ended open jaw wrenches



252 N/S13 - Set of 13 double ended open jaw wrenches

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138


**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

## Articles



252 N/SE5 - Set of 5 double ended open jaw wrenches



252 N/SR13 - Set of 13 double ended open jaw wrenches



252 N/SR8 - Set of 8 double ended open jaw wrenches



496 E4 - Assortment for industrial maintenance (256 pcs.)



519/252A1 - Assortment in plastic tray (11 pcs.)



630 AN - Roll-up bag for home maintenance (19 pcs.)



630 CN - Roll-up bag for car maintenance (18 pcs.)



630 DN - Roll-up bag for boat maintenance (26 pcs.)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000