

特点

- 房间设置时间仅为 3 至 5 分钟 温度
- 工作温度 -55°C 至 100°C
- 24 小时完全固化时间。
- 环保—仅 100% 固体。
- 低收缩
- 提供混合板和木刮铲、用于混合。
- 完全固化后透明环氧树脂。

RS Pro 150 g 透明袋状环氧粘合剂、适用于各种材料

RS 号: 553-614



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 快凝型环氧树脂系列的配制可确保可靠牢固地粘结。这款快凝型双组分环氧树脂粘合剂采用小袋装，确保应用简单且干净。这种高强度和高性能粘合剂可用于大多数材料、如陶瓷、混凝土、金属、塑料和木材

一般规格

材料兼容性	陶瓷、混凝土、金属、塑料、木材
颜色	透明
包装类型	袋装
封装尺寸	150g
设置时间	3min-5min
固化时间	24h
特殊功能	快速设置双组份环氧树脂
化学成分	2、4、6-三（二甲氨基甲基）苯酚
气味	特性
物理形式	实心
混合比（按重量）	1:2
使用寿命（23°C 时）	3min
处理时间（23°C 时）	5min
工作强度（23°C 时）	24hours
应用	我们优质的快凝型环氧树脂有多种用途。由于这种材料具有多用途，因此这种环氧树脂可用于多种应用。RS PRO 快凝型环氧树脂可用于需要强力粘合的日常项目。在家中用于小型项目、木工或在工作中用于机器维修和其他任务

机械规格

剪切强度	~ 9MPa
填料材料	铝; 青铜; 陶瓷; 环氧; 玻璃纤维
粘度描述	a 部分粘度 (mpa s @ 23°C) 11000 part b 粘度 (mpa s @ 23°C) 15000
相对密度	密度 a 部分 (g/ml) 1.16 非湿式 b 部分 (g/ml) 1.15

操作环境规格

最低工作温度	-55°C
最高工作温度	100°C

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

