



Coupures



Applications moyennes

Manches de protection des bras à haute visibilité, garantissant la sécurité de l'utilisateur tout en offrant un confort exceptionnel

- **Confort élevé** : Les manchons de protection des bras HyFlex® 11-202 sont conçus pour offrir un ajustement confortable et un espace important au niveau du bras, réduisant ainsi la transpiration et les démangeaisons.
- **Dextérité accrue** : La conception anatomique de ces manchettes de protection est associée à un système de sangles VELCRO®, pour un ajustement optimisé et une liberté de mouvement, pour une productivité sans faille.
- **Sécurité assurée** : leur extérieur à haute visibilité améliore la sécurité et prévient les blessures sur le lieu de travail.
- **Une protection renforcée** : Ces manchons de protection sont également dotés d'une protection thermique EN 407 niveau 1, pour protéger contre la chaleur jusqu'à 100°C/212°F, et d'une résistance à la coupure ANSI A3/EN ISO C, pour protéger contre les lacérations.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Applications

- Manipulation de composants structurels et de carrosserie
- Inspection, sélection et contrôle de pièces
- Réparation et remplacement de panneaux de carrosserie
- Réparation et remplacement du verre
- Manipulation de pièces structurelles et de tôlerie
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Retouche
- Opérations d'emboutissage
- Transformation des métaux et traitement du verre

Principales propriétés

- **Espace généreux pour les bras :** Réduction des démangeaisons et de la transpiration, pour plus de confort
- **Conception anatomique :** Une plus grande liberté de mouvement, une productivité accrue
- **Couleur haute visibilité :** Plus visible, pour une meilleure sécurité sur le lieu de travail

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



1X42C

EN 407



X1XXXX



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-202	Matériau du support: Nylon, Polyester, Fibre de verre Modèle de manchette: Poignet tricot sans fente pour le pouce		19" - 475 mm	12 pièces/sachet, 6 sachets/carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.