

## Câble USB-A vers Lightning Noir Robuste 2m Coudé à 90° - Câble de Charge/Synchronisation USB Type A vers Lightning en Fibre Aramide Robuste et Résistante - Certifié Apple MFi - iPhone

N° de produit: RUSBLTMM2MBR



Ce câble coudé USB vers Lightning résiste aux exigences de chargement et de synchronisation de vos appareils mobiles. Testé pour résister à l'usure, le connecteur coudé du câble Lightning vous permet d'accéder facilement à votre appareil mobile, même pendant le chargement.

Grâce au renforcement en fibre aramide Kevlar®, le câble Lightning durable est à l'abri des contraintes dues aux flexions et torsions fréquentes, ce qui permet au câble de fléchir sans s'étirer excessivement.

- La fibre d'aramide ajoute résistance et durabilité au câble
- Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité
- Protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) avec une feuille d'aluminium-mylar à blindage tressé
- La gaine du câble en TPE (élastomère thermoplastique) est plus souple et plus flexible qu'un câble en PVC standard et respecte l'environnement

Construit pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage réducteur de tension extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

- Le connecteur Lightning fournit 12W pour charger vos appareils iOS
- Un blindage métallique protège le circuit imprimé contre les interférences électromagnétiques et renforce le point de connexion
- La réduction de traction a été testée pour tolérer plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de

180°.

Le câble RUSBLTMM2MBR Lightning est certifié par Apple MFi et bénéficie d'une garantie de 2 ans de StarTech.com. Note : DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Lightning
- Rédigez, travaillez ou jouez sans que le câble ne vous gêne
- Accès facile en mode portrait ou paysage

### Spécifications techniques

- **ROBUSTE** : câble Lightning de 2m en fibre aramide Kevlar pour une résistance maximale à la traction, augmentant la fiabilité et la durée de vie du câble. Câble de longue durée testé pour résister à plus de 10000 cycles de flexion à 180° et plus de 5000 insertions
- **CÂBLE FLEXIBLE** : La gaine en TPE absorbe les contraintes des flexions fréquentes sans endommager l'âme du câble. Un fil et un connecteur durables protègent ce câble de chargement et de synchronisation contre l'usure due à une utilisation fréquente en voiture
- **CONNECTEUR ANGLE DROIT** : Connecteur à 90 degrés éliminant la tension et protège le port Lightning de l'iPhone 12 Pro/Max/Mini, de l'iPhone 8/11/11 Pro, de l'iPhone XR, de l'iPad Air, de l'iPad, de l'iPad Mini. Idéal pour les supports de voiture, de bureau de classe ou de points de vente
- **CERTIFIÉ MFI APPLE** : Câble adaptateur USB-A vers Lightning pour une charge/synchronisation rapide et fiable garantie des appareils Lightning, notamment AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Prend en charge les transferts de données USB 2.0 480 Mbps
- **SPÉCIFICATIONS** : Longueur : 2m | Couleur : Noir | Connecteurs : Lightning coudé vers USB-A | Performance : USB 2.0 | Renforcement : Fibre d'aramide | Type de gaine : TPE | Blindage : Al-Mylar | Garantie StarTech.com 2 ans

---

#### Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de TPE - Thermoplastic Elastomers

câble

Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

Performance

Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B Connecteur Apple Lightning (8 broches)

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Coudé

Calibre du fil 22/32 AWG

Longueur de câble 6.6 ft [2 m]

Longueur du produit 6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit 1.0 in [26.1 mm]

Hauteur du produit 0.3 in [7.0 mm]

Poids du produit 1.6 oz [45.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length 6.3 in [16.0 cm]

Package Width 3.0 in [75.0 mm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Poids brut 2.5 oz [71.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble Lightning de 2 m

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

